


MAC VALVES- 3-2 VÍAS, 2 POSIÇÕES

	Mac Valves - Série 1100	
		


DESCRIÇÃO

Fluido	Ar comprimido, vácuo, gases inertes
Pressão de Trabalho	Vácuo a 150 PSI
Lubrificação	Não necessita, caso use, escolha ponto de anilina (entre 180° F e 210° F)
Filtração	40 µ
Temperatura de Trabalho	-18°C a +50°C, (0°F a 120° F)
Fluxo	1/8" - 1/4" : (0,18 Cv = 180 NI/min)
Variação de Tensão admissível	Válvula pneumática
Range de Potencia Standard oferecidas	Válvula pneumática
Tipo Construtivo - Montagem	Individual, Manifold
Material de Construção	Alumínio com alto teor de silício, latão, vedações em Buna-N, Viton, etc.
Peso	150 g
Kit de Reparo	K-00001-01

COMO PEDIR

Série 1100	Universal	NF
		
Bitola		
1/8" NPTF	1111A-011	1161A-011
1/8" BSPP	1116A-011	1166A-011
1/4" NPTF	1113A-011	1163A-011
1/4" BSPP	1117A-011	1167A-011

DESENHO DIMENSIONAL

					
Bitola	A	B	C	D	H
1/8" NPTF	28.4	12.7	14.0	8.0	23.2
1/4" NPTF	29.8	13.3	12.7	9.9	24.1

Dicionário:

Tipo de Corpo
11 XX A

Tipo de Operador
XXX

Modelos de Corpo Individuais

Modelo Nº 1	Descrição
1111A-	Universal, 1/8" NPTF, 2 ou 3 vias
1113A-	Universal, 1/4" NPTF, 2 ou 3 vias
1161A-	1/8" NPTF, NF., 3 vias
1163A-	1/4" NPTF, NF. 3 vias

(1) Para roscas BSPP, o 4º dígito é 6 ao invés de 1 ou 7 ao invés de 3. Exemplo: 1116A-

Modelos de Stacking

Modelo Nº 2	Descrição
1131A-	1/8" NPTF, 3 vias (NF ou NA)
1183A-	1/4" NPTF, 3 vias (NF ou NA)
1184A-	1/8" NPTF, 3 vias (NF)
1185A-	1/4" NPTF, (NF)

(2) Para roscas BSPP, o 4º dígito é 6 ao invés de 1, ou 7 ao invés de 3, ou 8 ao invés de 4, ou 9 ao invés de 5. Exemplo: 1186A-

Modelos de base Manifold

Modelo nº 3	Descrição	Modelo nº 3
Válvula sem base		Válvula NPTF (1/8")
1120A- 1130A- 1140A- 1170A-	(3) Para rosca BSPP, o 4º dígito é 6 ao invés de 2. Exemplo: 1126A- 2 vias, NF Universal, 3 vias (NF ou NA) 2 vias, NA NF, 3 vias	1122A- 1132A- 1142A- 1172A-

XXX	Descrição
-011	Roleta paralelo as conexões 1 e 2
-012	Roleta perpendicular as conexões 1 e 2
-013	Gatilho bidirecional perpendicular as conexões 1 e 2
-014	Gatilho bidirecional paralelo as conexões 1 e 2
-015	Gatilho unidirecional paralelo as conexões 1 e 2 com acionamento a direita
-016	Gatilho unidirecional paralelo as conexões 1 e 2, com acionamento a esquerda
-017	Gatilho unidirecional perpendicular as conexões 1 e 2, com acionamento para frente
-018	Gatilho unidirecional perpendicular as conexões 1 e 2, com acionamento para trás
-021	Alavanca de empurrar, com trava, perpendicular as conexões 1 e 2
-022	Alavanca de empurrar, sem trava, perpendicular as conexões 1 e 2
-023	Alavanca de puxar, com trava, perpendicular as conexões 1 e 2
-024	Alavanca de puxar, sem trava, perpendicular as conexões 1 e 2
-025	Alavanca de empurrar, com trava, paralela as conexões 1 e 2
-026	Alavanca de empurrar, sem trava, paralela as conexões 1 e 2
-027	Alavanca de puxar, com trava, paralela as conexões 1 e 2
-028	Alavanca de puxar, sem trava, paralela as conexões 1 e 2
-031	Botão (simples) de empurrar *
-032	Botão (simples) de empurrar para montagem em painel*
-033	Botão (simples) de empurrar, com proteção *
-037	Botão tipo cogumelo *
-038	Botão tipo cogumelo para montagem em painel *
* Botões (simples) de empurrar e botões tipo cogumelo são brancos (Standard).	
-111	Piloto ar – conexão do piloto de 1/8" NPTF
-112	Piloto ar – conexão do piloto de # 10-32
-113	Piloto ar – conexão do piloto de M5 x 0,8
-114	Piloto ar – conexão do piloto de 1/8" BSPP
-115	Piloto ar – conexão do piloto de 1/8" BSPT

Acessórios para Stacking:

M-01001-01P – Kit placa final, para grupo é necessário um kit (1/4" BSPP)

Acessórios para Manifold:

A2-5004-01P – Kit placa final para manifold, para cada grupo é necessário um kit (1/4" BSPP)

Modificações:

004 – Todas as conexões inferiores e laterais

009 – Conexões para cilindro inferiores e laterais com conexões de entrada e exaustão somente laterais.

210 – Conexão de entrada inferior adicional

313P – Para isolamento da passagem de entrada comum entre às válvulas

313E – Para isolamento da passagem de exaustão comum entre as válvulas

* Para solicitar válvulas com modificação incluir a mesma no fim do código, por exemplo: **1111A-111 mod. 004**

Condições de Contorno:

- Não utilizar em prensas ou em sistema onde a falha da válvula comprometa a vida do operador ou terceiros.
- Não trabalhar em ambientes com presença de óleo, pode danificar as vedações e carretel da válvula, se necessário, utilizar a modificação 0446 que corresponde às vedações e carretel da válvula em viton.

Garantia de 18 meses da válvula e bobina do solenóide garantida por vida.